



- ✓ Alternative aux résines polyuréthanes
- ✓ Sans danger pour les utilisateurs
- ✓ Pas d'agent de démoulage
- ✓ Aucun pic exothermique
- ✓ Pas de déformation de l'emboîture
- ✓ Fidèle au volume d'origine dans le temps

- ✓ Thermoformage ou lamination possible directement sur la copie

FABRICATION DE COPIES D'EMBOÎTURES

COPSIL 65

SILICONE RTV-2

Élastomère de silicone destiné à la fabrication de copies d'emboîtures de prothèses d'essai (thermoplastique) ou définitives (acrylique/époxy), ou de tout autre appareillage orthopédique.



Système
bi-composant



Temps de travail
de 3 minutes



Rapport de
mélange 1 : 1



Dureté finale
env. 65 Shore A

Fiche produit



230b Route des Bouveries 26190 Saint-Nazaire-en-Royans France



www.cop-chimie.com



contact@cop-chimie.com



+ 33 (0) 475 487 720

Ce flyer a été conçu en utilisant les ressources de FlatIcon.com et imprimé par la société Activ' Graphic - Ne pas jeter sur la voie publique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT LIQUIDE

Apparence du mélange

Liquide visqueux s'écoulant facilement
Gris pour le durcisseur et bleu pour la résine

Viscosité à 20 °C

- Résine : 50 000 mPa.s
- Durcisseur : 50 000 mPa.s

Rapport de mélange

1 : 1

Temps de travail à 20 °C

3 min

Temps de démoulage à 20 °C

15 min

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT POLYMÉRISÉ

Dureté finale :

env. 65 Sh A

CONDITIONNEMENT

Kit 1 kg

500 g + 500 g

Kit 10 kg

5 kg + 5 kg



Vidéo technique

Vidéo technique - création d'une copie
d'emboiture avec le COPSIL 65



230b Route des Bouveries 26190 Saint-Nazaire-en-Royans France



www.cop-chimie.com



contact@cop-chimie.com



+ 33 (0) 475 487 720

Ce flyer a été conçu en utilisant les ressources de Flaticon.com et imprimé par la société Activ' Graphic - Ne pas jeter sur la voie publique

© COP - Version 07-2026